

Garant**Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu, Ø disc D: 216mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584035 216
GTIN	4045197220752
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese. Cu unghi de așchiere negativ.

Aplicație:

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Tip UW pentru **materiale de planșeu, furniruit sau cu strat de acoperire din plastic pe o singură parte**, placaj în pachete longitudinale, hârtie dură și țesătură dură.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Ø foi D	216 mm
Număr de dinți	48
Ø găurii	30 mm

Lățime de tăiere B	2,8 mm
Găuri de antrenare / Ø / cerc de dispunere	2/7/42 mm
Tip produs	Disc de circular