

Garant**Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă mediu, Ø disc D: 315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	584035 315
GTIN	4045197220783
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinți de ferăstrău aplicați, silențioase. Tăișuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicație:

Pentru mașini de tăiat cu disc, pendulare, mașini de tăiat bușteni, mașini pentru tăiere oblică, mașini de tăiat plăci.

Tip UW pentru **materiale de planșeu, furniruit sau cu strat de acoperire din plastic pe o singură parte**, placaj în pachete longitudinale, hârtie dură și țesătură dură.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.

Descriere tehnică

Ø foi D	315 mm
Ø găurii	30 mm
Număr de dinți	48
Lățime de tăiere B	3,2 mm

Găuri de antrenare / Ø / cerc de dispunere

2/7/42 și 2/9/46 și 2/10/60 mm

Tip produs

Disc de circular