

ARIANA**Duză de înaltă presiune 1/8 inch AG, Lungimea țevii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	084435 6
GTIN	4037728217256
Clasa articolului	08J

Descriere**Execuție:**

Duză de înaltă presiune pentru până la 90 bari, răcire la presiune înaltă precum și domeniu de pivotare de la 70° până la 110°. Carcasă din plastic granulat de înaltă calitate.

- **Pentru montarea cu economie de spațiu în tubulatura existentă.**
- **Duză rotativă la 360°.**
- **Sunt disponibile diferite lungimi de țevi.**

Aplicație:

Pentru montarea ulterioară în sistemul existent. Prelucrare rapidă la operațiile de așchiere cu turații mari datorită răcirii la presiune înaltă.

Descriere tehnică

Lungime țeavă	6 mm
Ø interior duză	2 mm
Racord filetat	1/8 inch
Tip produs	Sistem de răcire

