

ARIANA**Duză de înaltă presiune 1/4 inch AG, Lungimea țevii: 12,5mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 084436 12,5 |
| GTIN | 4037728217454 |
| Clasa articolului | 08J |

Descriere

Execuție:

Duză de înaltă presiune pentru până la 90 bari, răcire la presiune înaltă precum și domeniu de pivotare de la 70° până la 110°. Carcasă din plastic granulat de înaltă calitate.

- **Pentru montarea cu economie de spațiu în tubulatura existentă.**
- **Duză rotativă la 360°.**
- **Sunt disponibile diferite lungimi de țevi.**

Aplicație:

Pentru montarea ulterioară în sistemul existent. Prelucrare rapidă la operațiile de așchiere cu turații mari datorită răcirii la presiune înaltă.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|------------------|
| Lungime țeavă | 12,5 mm |
| Ø interior duză | 2 mm |
| Racord filetat | 1/4 inch |
| Tip produs | Sistem de răcire |

