

Ansell**Set de mănuși de unică folosință MicroFlex® 93-260, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 094724 8 |
| GTIN | 076490453480 |
| Clasa articolului | 04P |

Descriere**Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră.

MicroFlex® 93-260. Construcție din 3 straturi pentru o bună protecție împotriva substanțelor chimice, inclusiv a acizilor, solvenților și a leșiilor. Vârfuri structurate ale degetelor. Manșetă lungă și valoare scăzută a AQL de la 0,65 (EN 374-2) pentru o protecție fiabilă împotriva substanțelor periculoase.

Standard:

EN 374

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Mărimea mănușilor | 8 |
| Serie | MicroFlex® |
| Categorie de protecție | Categoria a III-a |
| Tip de mănuși | Mănuși de unică folosință |
| Proprietate a mănușilor | Fără silicon |

| | |
|---------------------------------|--|
| Proprietate a mănușilor | prietenos cu pielea alergică |
| Proprietate a mănușilor | Fără latex |
| EN 374 | Tip A (JKLOPST) |
| Rezistență la substanțe chimice | JKLOPST |
| EN 388 | 2000X |
| Material | Neopren, nitril |
| Clasa de protecție | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Material de suport | Neopren, nitril |
| Strat de acoperire | Neopren, nitril |
| Grosime | 0,2 mm |
| Lungime | 285 mm |
| Conținut | 50 |
| Greutate | 8,1 g |
| Culoarea | verde |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| AQL | 0,65 |
| Aplicație | de unică folosință |
| Tip produs | Mănuși de unică folosință |