

**Ansell****Set de mănuși de unică folosință MicroFlex® 93-260, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094724 9
GTIN	076490453497
Clasa articolului	04P

**Descriere****Execuție:**

Set de mănuși de unică folosință **în cutie dozatoare**. Categoria III. Fără pudră.

MicroFlex® 93-260. Construcție din 3 straturi pentru o bună protecție împotriva substanțelor chimice, inclusiv a acizilor, solvenților și a leșurilor. Vârfuri structurate ale degetelor. Manșetă lungă și valoare scăzută a AQL de la 0,65 (EN 374-2) pentru o protecție fiabilă împotriva substanțelor periculoase.

**Standard:**

EN 374

**Descriere tehnică**

Mărimea mănușilor	9
Serie	MicroFlex®
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Tip de mănuși	Mănuși de unică folosință
Proprietate a mănușilor	Fără silicon

Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 374	Tip A (JKLOPST)
Rezistență la substanțe chimice	JKLOPST
EN 388	2000X
Material	Neopren, nitril
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Material de suport	Neopren, nitril
Strat de acoperire	Neopren, nitril
Grosime	0,2 mm
Lungime	285 mm
Conținut	50
Greutate	8,1 g
Culoarea	verde
Domeniu de utilizare	Precizie
AQL	0,65
Aplicație	de unică folosință
Tip produs	Mănuși de unică folosință