

ejendals

Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice Tegera® 12930, Mărimea mănușilor: 11



Date comandă

Numărul de comandă	094795 11
GTIN	7392626068384
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Mănuși de protecție de categoria III.

Tegera® 12930. Mănuși de protecție din PVC împotriva substanțelor chimice pentru lucrări grosiere. Rezistente la ulei și grăsime. Sunt granulate în palmă pentru rezistență la alunecare. Extrem de rezistente, chiar și pentru zonele murdare și grase.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

EN 374:2016: Tip B (KLMPT)

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice
Categorie de protecție	Categoria a III-a

Conținut	12
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip B (KLMPT)
Rezistență la substanțe chimice	KLMPT
EN 388:2016	4131X
EN 407	X2XXXX
Material	PVC
Material de suport	PVC
AQL	0,3
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	300 mm
Culoarea	negru / albastru
Aplicație	de folosință multiplă
Căldură de contact până la	250 °C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice