

Ansell**Pereche de mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice AlphaTec® 58-270, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă

094759 11

GTIN

10076490462915

Clasa articolului

04P

Descriere**Execuție:**

Mănuși de protecție de categoria III.

AlphaTec® 58-270. Mănuși din nitril pentru lucrări cu substanțe chimice cu grad mic până la mediu de contaminare. Stratul dublu de nitril ușor de pe căptușeala de nailon fără cusătură oferă o sensibilitate și flexibilitate excelentă. Greutatea mică a mănușilor determină un confort ridicat la purtare cu o protecție completă la contactul cu uleiurile dăunătoare, substanțele chimice și alte lichide.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

EN 374:2016: Tip A (JKLOPT)

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

11

Serie

AlphaTec®

Tip de mănuși	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice
Categorie de protecție	Categoria a III-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecție	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tip A (JKLOPT)
Rezistență la substanțe chimice	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Material	Nitril
Material de suport	Nitril
AQL	0,65
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	300 mm
Grosime	0,41 mm
Culoarea	negru / verde
Aplicație	de folosință multiplă
Greutate	31 g
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Strat de acoperire	Nitril
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva substanțelor chimice