

Mitutoyo**Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 1-2inch****Date comandă**

Numărul de comandă	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire.

Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepuite cu precizie. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Execuție suprafață măsurare	armat cu carbură
Calibrarea	B2
Ø pivot	6,35 mm
Citare	0,0001 inch
Domeniu de măsurare	1 - 2 inch
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 1

421150 1