

Mitutoyo**Micrometru de exterior Citire în inch, Domeniu de măsurare: 0-1 inch****Date comandă**

Numărul de comandă	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire.

Suprafețe de măsurare armate cu metal dur, lepuite cu precizie. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,35 mm
Calibrarea	B1
Execuție suprafață măsurare	armat cu carbură
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citare	0,0001 inch
Domeniu de măsurare	0 - 1 inch
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25

Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de
setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100