



## Dinamometru de sarcină Dynafor LLZ2, Plajă maximă de cântărire: 12,5 t



### Date comandă

Numărul de comandă	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Dinamometru de sarcină variat, robust și fiabil Dynafor LLZ2. Afișaj LCD integrat cu lizibilitate bună. Protecția afișajului prin întăritură.

- **Colțurile teșite reduc la minim pericolul de pătrundere la ridicare.**
- **Factor de siguranță > 4.**
- **Precizie și trasabilitate certificate prin certificat de calibrare. Precizie 0,3%. Posibilitate de recalibrare.**
- **Se poate folosi în orice poziție. Clasă de protecție IP65: Recomandat pentru utilizare în aer liber. Conform CE și Directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE.**
- **Interval de temperatură -20 °C până la +50 °C.**

#### Aplicație:

Pentru măsurarea de forțe de tracțiune (N) și mase suspendate (kg).

#### Livrare:

Inclusiv baterii (2× AAA), certificat de calibrare, geantă de transport.

Clasă de protecție IP: IP 65

Ambalaj: Geantă de transport

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Cel mai mic interval de cântărire: 20 kg

Lățime carcasă: 120,5 mm

Adâncime carcasă: 45 mm

Înălțime carcasă: 277 mm

## Descriere tehnică

Lățime carcasă	120,5 mm
Plajă maximă de cântărire	12500 kg
Înălțime carcasă	277 mm
Adâncime carcasă	45 mm
Cel mai mic interval de cântărire	20 kg
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081556 LR3
Număr de baterii incluse	2
Clasă de protecție IP	IP 65
Ambalaj	Geantă de transport
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului