

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 16X17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 16X17
GTIN	4045197160980
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	17 mm
Ø maxim inel D ₁ max	25 mm
Ø maxim inel D ₂ max	27 mm
Deschiderea cheii ₁	16 mm
Lungime cheie L	263 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

