

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, fosfatate, Deschiderea cheii: 41X46mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615900 41X46
GTIN	4045197385604
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	475 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	46 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	41 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	67 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	60 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Chei reglabilă

