

Garant**Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală, Moment de torsiune maxim: 55Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657766 55
GTIN	4045197891662
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Mecanismul de declanșare special, cu alunecare, **împiedică eliberarea nedorită.**

Cheie dinamometrică cu un singur braț **fără scală**. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.

Cu clichet integrat

Avantaj:

Mecanismul fin de declanșare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanșare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranță, dar **nu depășită.**

Aplicație:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Greutate	800 g
Intervalul momentului de torsiune	15 - 55 Nm
Momentul maxim	55 Nm
Direcția de strângere	Strângere spre dreapta
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [L ₁]	266,5 mm
Lungimea totală L	324 mm
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tehnică de măsurare	mecanic
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
---	-----------