

Garant**Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală, Moment de torsiune maxim: 5Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657766 5
GTIN	4045197891631
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Mecanismul de declanșare special, cu alunecare, **împiedică eliberarea nedorită.**

Cheie dinamometrică cu un singur braț **fără scală**. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.

Cu clichet integrat

Avantaj:

Mecanismul fin de declanșare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanșare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranță, dar **nu depășită.**

Aplicație:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Momentul maxim	5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	1 - 5 Nm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Greutate	190 g
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Direcția de strângere	Strângere spre dreapta
Procedeu de măsurare	Moment
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Lungimea totală L	185 mm
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [L ₁]	134 mm
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbf·in
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	meccanic
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

ReglareCheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare și reglareCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Calibrare și setare DAkkSCheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice„ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60
Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice„SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10