

Garant**Cheie dinamometrică „Slipper” fără scală, Moment de torsiune maxim: 10Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	657766 10
GTIN	4045197891648
Clasa articolului	61E

Descriere**Execuție:**

Mecanismul de declanșare special, cu alunecare, **împiedică eliberarea nedorită.**

Cheie dinamometrică cu un singur braț **fără scală**. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.

Cu clichet integrat

Avantaj:

Mecanismul fin de declanșare facilitează lucrările în zonele greu accesibile.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă și poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanșare garantează că valoarea reglată a momentului poate fi atinsă cu siguranță, dar **nu depășită.**

Aplicație:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 6 % din valoarea setată.

Date de utilizare:**Legendă pentru desen și formulă:**

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Momentul maxim	10 Nm
Direcția de strângere	Strângere spre dreapta
Greutate	190 g
Intervalul momentului de torsiune	2 - 10 Nm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Principiu de declanșare	Cuplaj mecanic anti-alunecare
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbf·in
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Procedeu de măsurare	Moment
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [L ₁]	134 mm
Lungimea totală L	185 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback	de declanșare
Calibrarea	O6
Calibrarea	O7
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	meccanic
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 400 Nm	020090 400
Reglare Cheie dinamometrică fără scală Tip SET	020080 SET
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
Calibrare și setare DAkkS Cheie dinamometrică fără scală Momentul maxim 1000 Nm	020190 1000

Accesorii

Dispozitiv de verificare pentru chei dinamometrice „SmartCheck” Moment de torsiune maxim 10 Nm	654650 10
Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest” Momentul maxim 60 Nm	654460 60