

GECHTER**Presă manuală cu pârghie cu articulație, Tip: 2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Clasa articolului	08V

Descriere**Execuție:**

Corp din fontă stabil, tubular, cu suprafață mare de bază. Picior de sprijin cu 4 găuri pentru fixarea pe bancul de lucru etc. Șina de prindere pentru prese rulează fără joc într-un ghidaj prismatic și este reglabilă pe înălțime. În plus, cursa presei (cursa berbecului) poate fi poziționată la înălțimea dorită a cursei prin intermediul șurubului de reglare. Masa de depunere este prevăzută cu canale în T de 10 mm pentru prinderea dispozitivelor de strângere a sculelor.

Aplicație:

Pentru lucrări de imprimare, nituire, refulare și ștanțare, dar și pentru îndoire, apăsare și presare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Notă:

Presă cu pârghie manuală cu suport pneumatic se poate livra prin magazinul online cu Cod 086761.

Puterea presiunii la cursă scurtă: 8 kN

Lungime cursă lungă: 0 - 42 mm

Cursă maximă: 90 mm

Înălțimea de montare: 70 - 190 mm

Orificiu suport în piston: 10 H 7 mm

Lățime masă: 150 mm

Descriere tehnică

Suprafață de bază (lățime)	150 mm
Lățime masă	150 mm
Înălțimea de montare	70 - 190 mm
Puterea presiunii la cursă scurtă	8 kN
Lungime cursă lungă	0 - 42 mm
Adâncime banc	100 mm
Canale în T conform DIN 650	1 buc. Ref. 10
Orificiu suport în piston	10 H 7 mm
Înălțime fără manetă	320 mm
Suprafață de bază (adâncime)	200 mm
Greutate	11,5 kg
Cursă maximă	90 mm
Tip	2,5
Tip produs	Presă cu pârghie cu articulație