



## Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 20-50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior XT în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârful din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 și calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

## Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	20 / 35 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Aplicație radio	Aplicația HCT Mobile
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm

020550 20-50

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 35-50 mm	428602 35-50
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 20-25 mm	428602 20-25
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 25-35 mm	428602 25-35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 27 mm	484030 27
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 35-50 mm	428605 35-50
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428745 20-25
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428746 20-25
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428745 25-35
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428746 25-35
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 35-50 mm	428745 35-50
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 35-50 mm	428746 35-50