



Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 50-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior XT în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârful din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 și calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	65 / 80 mm
Număr de inele de calibrare	2
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Aplicație radio	Aplicația HCT Mobile
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 65-80 mm	428602 65-80
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 50-65 mm	428602 50-65
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 80-100 mm	428602 80-100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 65-80 mm	428605 65-80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 80-100 mm	428605 80-100
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 50-65 mm	428605 50-65
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428745 50-65
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428746 50-65
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm	428745 65-80
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm	428746 65-80
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428745 80-100
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428746 80-100