



## Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 100-200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior XT în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârful din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 și calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

## Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	2
Domeniu de măsurare	100 - 200 mm
Ø inel calibrare	125 / 175 mm
Număr de capete micrometrice	4
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Aplicație radio	Aplicația HCT Mobile
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-200 mm

020550 100-200

## Accesorii

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 100-125 mm	428605 100-125
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 150-175 mm	428605 150-175
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 175-200 mm	428605 175-200
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 125-150 mm	428602 125-150
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 100-125 mm	428602 100-125