



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 65-80mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 428702 65-80 |
| GTIN | 5051102208332 |
| Clasa articolului | 46B |

Descriere

Execuție:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Pistol de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Domeniu de măsurare | 65 - 80 mm |
| Dimensiune a | 0,5 mm |
| Eroare de toleranță | 0,005 mm |
| Adâncime standard de măsurare | 80 mm |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 230 mm |
| Citire | 0,001 mm |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Aplicație radio | Aplicație HCT Mobile |
| Aplicație radio | HID (Human Interface Device) |
| Aplicație radio | Software-ul producătorului |
| Standard | DIN 863 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață USB |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață Bluetooth |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | B6 |
| Tip produs | Micrometru în 3 puncte |

Servicii

022510 200

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte
Domeniu de măsurare maxim 200 mm

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de
măsurare maxim 100 mm

022500 100

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2

498948 USB2

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip

498952

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 65-80
mm

428605 65-80

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150

428510 5/150

Cablu de conectare Tip R2

498948 R2

Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare
65-80 mm

428745 65-80

Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare
65-80 mm

428746 65-80