



Set de micrometre digitale XT de interior, Domeniu de măsurare: 10-20mm



Date comandă

Numărul de comandă	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior XT în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5–16. Palpatoare de măsurare fixe din carbură, de la Ref 12,5, cu vârful din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 4 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior Cod 428602 și calibre-inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Dongle USB Cod 498952.

Calibre-inele Cod 484030.

Prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	12,5 / 20 mm
Domeniu de măsurare	10 - 20 mm
Număr de inele de calibrare	2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Aplicație radio	Aplicația HCT Mobile
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Accesorii

Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 16-20 mm	428605 16-20
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 16-20 mm	428602 16-20
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Micrometru digital XT de interior Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 16-20 mm	428745 16-20
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 16-20 mm	428746 16-20