



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 80-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior** Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Pistol de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	80 - 100 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	235 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,001 mm
Adâncime standard de măsurare	85 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

022510 200

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte  
Domeniu de măsurare maxim 200 mm

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de  
măsurare maxim 100 mm

022500 100

## Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2

498948 USB2

Cablu de conectare Tip R2

498948 R2

Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip

498952

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare  
80-100 mm

428605 80-100

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150

428510 5/150

Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare  
80-100 mm

428745 80-100

Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare  
80-100 mm

428746 80-100