



## Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 10-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior** Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 și calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

**Piese de schimb:**

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

**Descriere tehnică**

Citire	0,001 mm
Număr de capete micrometrice	3
Domeniu de măsurare	10 - 20 mm
Ø inel calibrare	12,5 / 20 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

**Servicii**

020550 10-20

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm

## Accesorii

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 10-12,5 mm 428605 10-12,5

Cablu de conectare Tip USB2 498948 USB2

Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip 498952

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 10-12,5 mm 428702 10-12,5

Cablu de conectare Tip R2 498948 R2

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 16-20 mm 428605 16-20

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 16-20 mm 428702 16-20

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm 484030 20

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100 428510 3/100

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 081560 CR2032

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 12,5-16 mm 428605 12,5-16

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 12,5-16 mm 428702 12,5-16

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm 484030 14

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm 484030 11

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76 428510 2/76

Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm 428745 10-12,5

Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 10-12,5 mm 428746 10-12,5

Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 12,5-16 mm 428745 12,5-16

Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 12,5-16 mm 428746 12,5-16

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare  
16-20 mm

428745 16-20

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare  
16-20 mm

428746 16-20