



## Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 20-50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior** Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 și calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

**Piese de schimb:**

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	20 - 50 mm
Ø inel calibrare	20 / 35 mm
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de capete micrometrice	3
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematiccu bluetooth Domeniu de măsurare 35-50 mm	428702 35-50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematiccu bluetooth Domeniu de măsurare 20-25 mm	428702 20-25
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Holematiccu bluetooth Domeniu de măsurare 25-35 mm	428702 25-35
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 35-50 mm	428605 35-50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428745 20-25
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428746 20-25
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428745 25-35
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428746 25-35
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 35-50 mm	428745 35-50
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 35-50 mm	428746 35-50

