



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 50-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârfuri din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 și calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	65 / 80 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Domeniu de măsurare	50 - 100 mm
Citire	0,001 mm
Număr de capete micrometrice	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

020550 50-100

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 50-100 mm

Accesorii

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 65-80 mm

428702 65-80

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm

484030 60

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip

498952

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 50-65 mm

428702 50-65

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150

428510 5/150

Cablu de conectare Tip USB2

498948 USB2

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 80-100 mm

428605 80-100

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 65-80 mm

428605 65-80

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XT Hologiccu bluetooth Domeniu de măsurare 80-100 mm

428702 80-100

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 50-65 mm

428605 50-65

Cablu de conectare Tip R2

498948 R2

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm

428745 50-65

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm

428746 50-65

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm

428745 65-80

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 65-80 mm

428746 65-80

428745 80-100

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare
80-100 mm

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare
80-100 mm

428746 80-100