



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XT Holematic cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 6-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Dispozitive de măsurare rapidă în 3 puncte, pentru interior Holematic, pentru măsurarea găurilor înfundate, de la mărimea Ref. 12,5–16. Bacuri fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5–16, cu vârful din carbură. Citire pe un afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Compatibil cu aplicația opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Avantaj:

Măsurare foarte rapidă și cu acuratețe la repetare datorită mânerului tip pistol și datorită forței constante de măsurare.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428702 și calibre-inel cu certificat de calibrare UKAS.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, Dongle USB Cod 498952, calibre-inele Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurat de schimb Cod 428605, bacuri de măsurat Cod 428745, arcuri de întoarcere Cod 428746.

Descriere tehnică

Ø inel calibrare	8 mm
Citire	0,001 mm
Număr de capete micrometrice	2
Eroare de toleranță	0,004 mm
Domeniu de măsurare	6 - 10 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Serie	HCT
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63	428510 1/63
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 8-10 mm	428605 8-10
Receptor radio bluetooth pentru Bowers Tip	498952
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 6-8 mm	428605 6-8
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428745 6-8
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428746 6-8
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428745 8-10
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 8-10 mm	428746 8-10