

**Set de chei inelare duble, cotite, fosfatate, Număr de chei: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	615910 12
GTIN	4045197385635
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Descriere tehnică

Număr de chei	12
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatate

Tip produs

Cheie reglabilă

AccesoriiChei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
27X32 mm

615900 27X32

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
8X9 mm

615900 8X9

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
20X22 mm

615900 20X22

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
24X26 mm

615900 24X26

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
10X11 mm

615900 10X11

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
21X23 mm

615900 21X23

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
14X15 mm

615900 14X15

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
6X7 mm

615900 6X7

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
16X17 mm

615900 16X17

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
12X13 mm

615900 12X13

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
30X34 mm

615900 30X34

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii
18X19 mm

615900 18X19