



Cheie dinamometrică cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 800Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657272 800
GTIN	4045197892034
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale.

Clichet fix încorporat pentru prinderea locașurilor de cheie tubulară.

Unități de măsură: Nm, lbfft. Clichet cu **pătrat atașabil** și știft opritor pentru **strângere pe dreapta și pe stânga**.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4 % din valoarea afișată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Momentul maxim	800 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Greutate	4700 g
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Intervalul momentului de torsiune	160 - 800 Nm
Afișaj	analog
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	5 Nm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	1030 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Lungimea pârgției inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	880 mm
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune
maxim 1000 Nm

020020 1000

CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 1000 Nm

020010 1000