



Cheie dinamometrică cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 500Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657272 500
GTIN	4045197892027
Clasa articolului	62E

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică cu un singur braț, robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice, cu protecție contra deplasării accidentale.

Clichet fix încorporat pentru prinderea locașurilor de cheie tubulară.

Unități de măsură: Nm, lbfft. Clichet cu **pătrat atașabil** și știft opritor pentru **strângere pe dreapta și pe stânga**.

Funcționare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicație:

Pentru serii mici până la medii.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 4 % din valoarea afișată.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta și pe stânga
Clichet	cu pătrat de strângere
Momentul maxim	500 Nm
Afișaj	analog
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	5 Nm
Intervalul momentului de torsiune	100 - 500 Nm
Greutate	3800 g
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Lungimea totală L	830 mm
Feedback	de declanșare
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea pârgșiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I ₃]	681 mm
Procedeu de măsurare	Moment
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Calibrarea	O1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 1000 Nm	020010 1000