

Garant**Dulap mobil pentru scule telescopic, Număr de tăvi: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	914500 3
GTIN	4045197892058
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Dulapul mobil pentru scule telescopic se prezintă ca o construcție stabilă, din tablă de oțel ambutisată adânc, cu cutie inferioară spațioasă, 2 rafturi și capac cu margine împotriva alunecării și suport X-ABS.

Două coloane telescopice cu gaz sub presiune (câte 20 kg forță pe coloană) ajută la deschiderea și închiderea dulapului mobil. La închidere, coloanele telescopice alunecă una în cealaltă, astfel încât nicio piesă nu iese în afară când dulapul este închis. Cu mâner de tragere și împingere rabatabil.

Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul **încuietorii cilindrice**. Cu roți cu rulmenți cu bile (2 roți de ghidaj cu frână, 2 roți fixe).

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 6 pereți despărțitori 365 mm, 1 perete despărțitor 435 mm, 1 perete despărțitor pentru cutie inferioară.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Descriere tehnică

Înălțime deschisă	935 mm
Lățimea utilă a sertarului de depozitare	435 mm
Adâncimea utilă a sertarului de depozitare	330 mm
Încărcare admisă per capac / sertar de depozitare	20 kg
Încărcare admisă cutie inferioară	40 kg
Înălțime închisă	520 mm
Greutate	24,4 kg
Adâncime	365 mm
Lățime	670 mm
Număr de cupe	3
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Manșon de butuc 225-010-43 fără inserție	914208
------------------------------------------	--------