



Clește de dezizolat cu foarfecă pentru cabluri „StriX” Izolat VDE, lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	728763 180
GTIN	4003773081319
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mânere cu manșoane din mai multe componente, **izolate până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Cu incremente în falcă, cu rol de ajutor optic de orientare, pentru dezizolarea unor lungimi constante (11 mm și 16 mm). Până la Ø exterioare de max. 5 mm.

Clește cromat.

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Putere tăiere până la Ø de	5 mm
Putere de tăiere	10 mm ²
Denumirea producătorului	StriX
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cromat
Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii transversale	da

Tip produs

Clește de tăiere