

Garant GRIDLINE

Dulap mobil pentru scule ToolCar, 20×16G, Număr de sertare: 10**Date comandă**

Numărul de comandă	914520 10
GTIN	4045197892126
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Dulap mobil pentru scule ToolCar cu **covoraș GARANT GridLine** rezistent la zgârieturi, antiderapant și cu capacitate de protecție a suprafețelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus) sau cu un blat de lucru din bambus cu menghină. Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele. Părțile frontale ale sertarelor și coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafețelor și a pieselor delicate.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului: 10 × 75 mm

Livrare:

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951510 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951560 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75;

Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75.

Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățime	800 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Număr de sertare	10
Greutate	90,4 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Serie	Dulap mobil pentru scule ToolCar
Serie	ToolCar
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×16G
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

951510 75

Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu
role Tip G

915567 G

Șild pentru GridLine Tip VA21

914227 VA21