

Garant**Dulap mobil pentru scule cu 6 sertare, Număr de sertare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	914510 6
GTIN	4045197892072
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Carcasa stabilă din tablă de oțel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu pereți laterali perforați pentru montarea accesoriilor. Suprafață interioară a sertarului cu rigle perforate pentru împărțirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare integrat în marginea de tragere. Sertarele se închid cu **încuietoare cilindrică**. Cu roți cu rulmenți cu bile (2 roți de ghidaj cu frână, 2 roți fixe).

Tavă din oțel cu inserție X-ABS.

Mâner solid, ergonomic din PP întărit cu fibre de sticlă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 4 plăci despărțitoare pentru sertar de 60 mm, 3 plăci despărțitoare pentru sertar de 120 mm.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Descriere tehnică

Greutate	45 kg
Lățime	660 mm
Adâncime utilă sertare	300 mm
Număr de sertare	6
Înălțime	950 mm
Adâncime	380 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	30 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	75 %
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Manșon de butuc 225-010-43 fără inserție	914208
--	--------