

Garant GRIDLINE

**Dulap mobil pentru scule ToolCar cu ComfortClose, 20×16G, Număr de sertare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	914524 6
GTIN	4045197892140
Clasa articolului	9GT

**Descriere****Execuție:**

Dulap mobil pentru scule ToolCar cu **coveraș GARANT GridLine** rezistent la zgârieturi, antiderapant și cu capacitate de protejare a suprafețelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus) sau cu un blat de lucru din bambus cu menghină. Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele. Părțile frontale ale sertarelor și coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafețelor și a pieselor delicate.

**GARANT ComfortClose.** Sertare cu închidere automată și amortizare.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Livrare:**

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

**Culoare:**

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Notă:**

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951510 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951560 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 și Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

## Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime	800 mm
Înălțime	1000 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Greutate	78 kg
Număr de sertare	6
Adâncime	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Serie	Dulap mobil pentru scule ToolCar
Serie	ToolCar
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	30 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×16G
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

951510 75

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951510 125

Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu  
role Tip G

915567 G

Șild pentru GridLine Tip VA21

914227 VA21