

**Bit pentru șurubelniță profilat, 1/2 inch, lung, Pentru șuruburi: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	642950 M8
GTIN	4045197562463
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Produse din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

**Standard:****DIN 2324****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Ø parte antrenantă: 22 mm

Lungime: 140 mm

**Descriere tehnică**

Pentru șuruburi	M8
Ø parte antrenantă	22 mm
Lungime	140 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Tip produs	Bit de cheie tubulară

