

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru cu roți ToolTruck cu blat de lucru din bambus, 20×16G, Număr de sertare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	914568 6
GTIN	4045197892287
Clasa articolului	9GT

**Descriere****Execuție:**

Bancul de lucru cu roți ToolTruck este echipat cu un blat de lucru cu o grosime de 25 **din bambus** (recomandat pentru montarea menghinei). Compartiment cu **2 rafturi** și ușa.

**Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tamponare din LDPE.**

O **închidere centralizată** încuie ușa compartimentului și, în același timp, sertarele.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**Livrare:**

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

**Culoare:**

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Notă:**

Seiful / compartimentul lateral opțional Cod 914791 nu este integrat în închiderea centrală a ToolTruck, se închide cu încuietoare cilindrică.

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951510 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951560 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 și Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

## Descriere tehnică

Greutate	97 kg
Înălțime	1000 mm
Adâncime	500 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime	1195 mm
Număr de sertare	6
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Serie	Banc de lucru cu role ToolTruck
Serie	ToolTruck
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Configurator relevant	da
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Caracteristici nume produs	20×16G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951510 75
Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951510 125
Raft de depozitare fix Tip 1	914774 1
Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu role Tip G	915567 G
Șild pentru GridLine Tip VA21	914227 VA21