

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru cu roți cu 5 sertare, extensibil pe ambele părți, 20×16G, Număr de sertare: 5****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 914582 5      |
| GTIN               | 4045197892317 |
| Clasa articolului  | 9GT           |

**Descriere****Execuție:**

Carcasa stabilă din tablă de oțel a bancului de lucru cu roți prezintă 2 sertare de depozitare integrate. Panoul lateral este perforat pentru a se putea atașa accesoriile,  $9 \times 9$  mm în raster la distanță de 37 mm. Suprafață interioară a sertarului este netedă, dar totuși recomandată pentru împărțirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare central integrat în mâner. Sertarul se închide centralizat prin **încuietoare cilindrică cu știft**. Cu roți cu rulmenți cu bile (2 roți de ghidaj cu frână, 2 roți fixe). Blat de lucru din **bambus** cu o grosime de 25 mm, adecvat pentru montarea menghinei pe el.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului: 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Livrare:**

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,

pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

**Culoare:**

**Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori**, argintiu cu antracit RAL 7016.

**Notă:**

Pentru sertare cu înălțimea de 200 mm sunt compatibile acum și barele perforate de separație Cod 951510 Ref. 200 precum și barele de margine Cod 951560 Ref. 200 și pereții despărțitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.

Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Elemente recomandate de compartimentare:

Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 și Ref. 200;

Pereți despărțitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 și Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

## Descriere tehnică

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Adâncime                                       | 525 mm                      |
| Adâncime utilă sertare                         | 400 mm                      |
| Lățime utilă sertare                           | 500 mm                      |
| Număr de sertare                               | 5                           |
| Greutate                                       | 63,4 kg                     |
| Lățime   | 1000 mm                     |
| Înălțime                                       | 900 mm                      |
| Lățimea utilă a sertarelor în G                | 20                          |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G              | 16                          |
| Suprafață utilă a sertarelor în G              | 20×16                       |
| Configurator relevant                          | da                          |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 40 kg                       |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)   | 75 %                        |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate   | 9×9 mm                      |
| Încuietoare cilindrică                         | Element modular de inserție |
| Caracteristici nume produs                     | 20×16G                      |
| Tip produs                                     | Banc mobil de lucru         |

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm

951510 75

951510 125

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu  
role Tip G

915567 G