

**Cameră de inspectare cu acumulator, Denumirea producătorului: GIC120C****Date comandă**

Numărul de comandă	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Cameră de inspectare compactă cu acumulator pentru inspectarea vizuală în locuri greu accesibile.

- **Ecran LCD color 89 mm / 3,5 inch**
- **Rotire automată a imaginii (funcție „Up is Up”™).**
- **Transmisia de imagini și videoclipuri direct prin cablu micro USB sau card Micro SD.**
- **Sursă de alimentare duală: Este posibilă funcționarea atât cu acumulator Li-Ion 12 V, cât și cu baterii alcaline standard.**
- **Zoom digital pentru o mai bună recunoaștere a detaliilor.**
- **Iluminare cu LED în 3 trepte pentru iluminarea zonelor întunecate.**

Livrare:

Inclusiv 1 x acumulator 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, încărcător, card MicroSD 4 GB, cablu pentru cameră Cod 492716 Ref. 1,2, cablu Micro-USB, cârlig, magnet, oglindă, L-BOXX.

Descriere tehnică

Rezoluție ecran	320x240 px
Dimensiune afișaj	3,5 inch

Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø cap cameră	8,5 mm
Lungimea cablului camerei	1200 mm
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Greutate	0,64 kg
Denumirea producătorului	GIC 120 C
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Endoscop

Accesorii

Cablu aparat foto cu sondă Lungimea cablului 3,0 m	492716 3,0
Cablu aparat foto cu sondă Lungimea cablului 1,2 m	492716 1,2