

**Dulap mobil pentru scule cu 7 sertare, Număr de sertare: 7****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 914710 7 |
| GTIN | 4045197892348 |
| Clasa articolului | 92V |

Descriere**Execuție:**

Construcția stabilă din tablă de oțel a dulapului mobil pentru scule este echipată cu tavă ABS și mâner de împingere. Deblocarea sertarului se realizează prin ridicarea sa.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 12 pereți despărțitori 410 mm.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**. Gri deschis RAL 7035 combinat cu gri antracit RAL 7016.

Notă:

Se recomandă suporturile din spumă dură cu dimensiunile 16×20G și 8×20G din Grupa 95. Suporturile GARANT din spumă dură nu se îmbină prin formă.

Descriere tehnică

| | |
|----------|---------|
| Înălțime | 1005 mm |
| Greutate | 50,3 kg |

| | |
|--|-----------------------------|
| Adâncime | 450 mm |
| Număr de sertare | 7 |
| Adâncime utilă sertare | 410 mm |
| Lățime | 720 mm |
| Lățime utilă sertare | 530 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 15 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 75 % |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de chei combinate Număr de scule 19 | 952428 19 |
| Set de chei dinamometrice 60 Nm 3/8 inch Număr de scule 22 | 953961 22 |
| Set de clești de precizie pentru inele de siguranță Număr de scule 8 | 954210 8 |
| Set de șurubelnițe hexagonale cu trei capete Număr de scule 8 | 952931 8 |
| Set de chei combinate Număr de scule 19 | 952435 19 |
| Set de scule de măsurare Număr de scule 6 | 952073 6 |
| Set de clești complet izolați Număr de scule 5 | 954539 5 |
| Set de chei tubulare 3/8 inch Număr de scule 37 | 953748 37 |
| Set de ciocane Număr de scule 3 | 954665 3 |
| Set de scule de măsurare Număr de scule 7 | 952078 7 |
| Set de clești Număr de scule 5 | 954207 5 |
| Set de clești de precizie pentru inele de siguranță interior Număr de scule 8 | 954217 8 |
| Set de pile de atelier Număr de scule 10 | 952218 10 |

| | |
|---|-----------|
| Șurubelniță pentru șuruburi Torx® și hexagonale Număr de scule 14 | 953190 14 |
| Set de pile de atelier Număr de scule 5 | 952215 5 |
| Șurubelniță pentru șuruburi Torx® și hexagonale Număr de scule 15 | 953181 15 |
| Set de chei tubulare cu mâner tip T Număr de scule 5 | 952657 5 |
| Set de clești complet izolați Număr de scule 5 | 954537 5 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 11 | 953444 11 |
| Set de chei inelare cu clichet Număr de scule 10 | 952425 10 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 10 | 953435 10 |
| Set de clești Număr de scule 5 | 954201 5 |
| Set de chei inelare duble, cotite Număr de scule 8 | 952443 8 |
| Set de chei inelare cu clichet JOKER Număr de scule 11 | 952440 11 |
| Set de chei tubulare 3/8 inch Număr de scule 37 | 953741 37 |
| Șurubelniță cu cap de percuție Număr de scule 8 | 953447 8 |
| Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 30 | 953747 30 |
| Set de chei tip clește Număr de scule 5 | 954204 5 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 11 | 953438 11 |
| Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 30 | 953751 30 |
| Manșon de butuc 225-010-43 fără inserție | 914208 |
| Set de chei tubulare Număr de scule 9 | 952661 9 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 13 | 953431 13 |
| Set de chei fixe duble Număr de scule 10 | 952432 10 |
| Șurubelniță unghiulară hexagonală / set de șurubelnițe Număr de scule 17 | 952919 17 |
| Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 31 | 953749 31 |
| Set de clești de precizie pentru inele de siguranță exterior Număr de scule 8 | 954220 8 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 9 | 953441 9 |
| Șurubelniță pentru Torx®, cu mâner tip T Număr de scule 9 | 953185 9 |
| Set de chei fixe duble Număr de scule 10 | 952422 10 |

| | |
|--|-----------|
| Set de clești de precizie pentru inele de siguranță Număr de scule 8 | 954214 8 |
| Set de chei dinamometrice 120 Nm 1/2 inch Număr de scule 23 | 953966 23 |
| Set de șurubelnițe hexagonale cu mâner tip T Număr de scule 7 | 952926 7 |
| Set de chei tubulare 1/4 inch Număr de scule 46 | 953744 46 |
| Șurubelnițe pentru electrician, complet izolate Număr de scule 11 | 954534 11 |
| Set de chei inelare duble Număr de scule 11 | 952447 11 |
| Set de foarfeci Număr de scule 5 | 954883 5 |
| Set de chei tubulare, complet izolate Număr de scule 7 | 954532 7 |
| Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8 | 954890 8 |
| Set de șurubelnițe hexagonale cu mâner tip T Număr de scule 7 | 952921 7 |
| Set de completare 1/2 inch Număr de scule 23 | 953755 23 |
| Șurubelniță pentru șuruburi Torx® și hexagonale Număr de scule 15 | 953182 15 |
| Set de chei tubulare 1/4 inch Număr de scule 46 | 953743 46 |
| Șurubelniță pentru Torx®, cu mâner tip T Număr de scule 9 | 953186 9 |
| Set de șurubelnițe hexagonale cu mâner tip T Număr de scule 7 | 952922 7 |
| Set de chei tubulare cu mâner tip T Număr de scule 5 | 952658 5 |
| Set de chei inelare cu clichet Număr de scule 10 | 952426 10 |
| Set de clești Număr de scule 5 | 954208 5 |
| Set de șurubelnițe Număr de scule 13 | 953432 13 |
| Set de chei tubulare Număr de scule 8 | 952655 8 |