



Cameră de inspectare cu acumulator, Denumirea producătorului: M12ICAV



Date comandă

Numărul de comandă	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Cameră de inspectare compactă cu acumulator pentru inspectarea vizuală în locuri greu accesibile.

- **Ecran LCD color fără fir, demontabil 89 mm / 3,5 inch.**
- **Funcție audio, video și foto, zoom digital de 100 – 400 %.**
- **Echilibrare automată a contrastului și balans de nuanțe albe.**
- **Cap de cameră impermeabil cu iluminare LED în 3 trepte.**
- **Cablu de cameră lung de 274 cm, flexibil, impermeabil.**
- **Zoom digital pentru o mai bună recunoaștere a detaliilor.**

Livrare:

Inclusiv acumulator 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, încărcător C12 C, cablu 2740 mm, card SD 8 GB, valiză de transport.

Descriere tehnică

Dimensiune afișaj	3,5 inch
Rezoluție ecran	320×240 px

Tensiunea acumulatorului	12 V
Denumirea producătorului	M12 ICAV3-9
Ø cap cameră	12,4 mm
Capacitate acumulator	2 Ah
Lungimea cablului camerei	2740 mm
Greutate	0,72 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Endoscop