

NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulație SiC120, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	574490 7
GTIN	4013349586865
Clasa articolului	57L

Descriere

Execuție:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din **Sfere de carbură de siliciu**. Lungime totală 200 mm.

Aplicație:

Pentru **ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafețelor și lucrări de honuit**.

Produce **suprafețe șlefuite fin și uniform** cu un procent util mare din suprafața de contact.

Utilizare pe mașinile de găurit manuale și cu coloane. Turație recomandată 350 – 700 min⁻¹, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de șlefuit, Cod 084205.

Descriere tehnică

Recomandat pentru Ø găurii	6,1 - 7 mm
Lungime de lucru L ₃	50 mm
Ø periei D ₁	8 mm
Ø cozii D ₅	3,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Material garnitură	Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	120
Turație recomandată	350 - 700 min ⁻¹
Tip produs	Perie de interior

Accesorii

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri
mineraleUV 80 Conținut 0,25 l

084205 0,25

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri
mineraleUV 80 Conținut 20 l

084205 20

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri
mineraleUV 80 Conținut 5 l

084205 5