

## NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulație SiC120, Tip: 51



### Date comandă

Numărul de comandă	574490 51
GTIN	4013349528261
Clasa articolului	57L

### Descriere

#### Execuție:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din **Sfere de carbură de siliciu**. Lungime totală 200 mm.

#### Aplicație:

Pentru **ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafețelor și lucrări de honuit**.

Produce **suprafețe șlefuite fin și uniform** cu un procent util mare din suprafața de contact.

Utilizare pe mașinile de găurit manuale și cu coloane. Turație recomandată 350 – 700 min<sup>-1</sup>, timp de contact 20 – 40 secunde.

#### Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de șlefuit, Cod 084205.

### Descriere tehnică

Ø periei D <sub>1</sub>	54 mm
Lungime de lucru L <sub>3</sub>	70 mm
Recomandat pentru Ø găurii	48,1 - 51 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6,5 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Material garnitură	Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Granulație	120
Turație recomandată	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Perie de interior

---

## Accesorii

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 0,25 l

084205 0,25

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 5 l

084205 5

Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără uleiuri mineraleUV 80 Conținut 20 l

084205 20