

Calibru tampon filetat cu prag limitator CE 6H mod., Filetul: EG-M8



Date comandă

Numărul de comandă	486180 EG-M8
GTIN	2050001919199
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Calibru pentru filet, pentru verificarea filetelor de inserție (CE) pentru sârme filetate de inserție. Prima spiră (pas) elimină impuritățile grosiere din piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299. **Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R).** Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice - fileturi de inserție (CE), dreapta DIN 8140-2.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Descriere tehnică

Filet	EG M8
Pas filet	1,25 mm
Tip de filet	EG-M
Standard	DIN 8140
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calibrarea	L10
Tip produs	Calibru tampon dublu cu filet

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø
maxim 90 mm

028590 90

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim
20 mm

028550 20