


## Calibru tampon filetat cu prag limitator CE 6H mod., Filetul: EG-M10



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486180 EG-M10 |
| GTIN               | 2050001919205 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

#### Execuție:

Calibru pentru filet, pentru verificarea filetelor de inserție (CE) pentru sârme filetate de inserție. Prima spiră (pas) elimină impuritățile grosiere din piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299. **Parte „TRECE” și „NU TRECE” pe un singur mâner (DIN 2240, Partea 1, Forma R).** Parte „NU TRECE” marcată cu roșu.

#### Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice - fileturi de inserție (CE), dreapta DIN 8140-2.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Descriere tehnică

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Pas filet      | 1,5 mm                        |
| Filet          | EG M10                        |
| Tip de filet   | EG-M                          |
| Standard       | DIN 8140                      |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece”            |
| Tip de calibru | Calibru „trece”               |
| Calibrarea     | L10                           |
| Tip produs     | Calibru tampon dublu cu filet |

### Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø  
maxim 90 mm

028590 90

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim  
20 mm

028550 20