

Garant**Perie rotundă cu granulați ceramică (CER), Ø 144 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	575038 80
GTIN	4045197892782
Clasa articolului	51P

Descriere**Execuție:**

Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) și portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).

Perii disc cu **o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă)** sunt fixate rigid pe discul de plastic. **Stabilitate ridicată a formei** datorită perilor numeroși care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.

Peri din nylon cu **conținut de granule ceramice**. Acțiune abrazivă mai agresivă.

Avantaj:

- **Prelucrarea ulterioară a piesei imediat după procesul de așchiere.**
- **Rezultate reproductibile datorită granulelor abrazive eliminate continuu.**
- **Siguranță de proces datorită stabilității formei și preciziei ridicate a formei.**
- **Montaj rapid și sigur fără alte accesorii.**
- **Concentricitate foarte ridicată.**

Aplicație:

Pe **centre de prelucrare CNC** și la utilizare **robotizată**, preferat la **șlefuire umedă** cu lubrifiant de răcire. Prelucrarea de componente plane: **debavurare, rotunjirea muchiilor, prelucrarea fină** precisă după frezare, **finisarea suprafeței** de ex. a suprafețelor de etanșare și de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Grad de finețe	grosier
Granulație	80
Grosimea perilor	1,2 mm
Pătrundere	0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm
Avans	4500 - 8000 mm/min
Caracteristici nume produs	Ø 144 mm
Ø periei D ₁	144 mm
Ø disc D ₂	150 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suprafață de lucru Ø	144 mm
Ø găurii d ₁	32 cu canal mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	43 mm
Turație recomandată	1000 - 1200 min ⁻¹
Turație maximă	2500 min ⁻¹
Tip produs	Perie rotundă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	Recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	Recomandat		
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		
Uscat	Indicat în anumite condiții		

Accesorii

Șurub de fixare cu răcire interioară (RI) Pentru Ø dornului 32 mm

575096 32