

Garant**Perie rotundă cu granulați ceramică (CER), Ø 70 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă

575030 80

GTIN

4045197892720

Clasa articolului

51P

Descriere**Execuție:**

Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) și portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).

Perii disc cu **o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă)** sunt fixate rigid pe discul de plastic. **Stabilitate ridicată a formei** datorită perilor numeroși care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.

Peri din nylon cu **conținut de granule ceramice**. Acțiune abrazivă mai agresivă.

Avantaj:

- **Prelucrarea ulterioară a piesei imediat după procesul de aşchiere.**
- **Rezultate reproductibile datorită granulelor abrazive eliminate continuu.**
- **Siguranță de proces datorită stabilității formei și preciziei ridicate a formei.**
- **Montaj rapid și sigur fără alte accesorii.**
- **Concentricitate foarte ridicată.**

Aplicație:

Pe **centre de prelucrare CNC** și la utilizare **robotizată**, preferat la **șlefuire umedă** cu lubrifiant de răcire. Prelucrarea de componente plane: **debavurare, rotunjirea muchiilor, prelucrarea fină** precisă după frezare, **finisarea suprafeței** de ex. a suprafețelor de etanșare și de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Granulație	80
Grad de finețe	grosier
Grosimea perilor	1,2 mm
Avans	2500 - 5000 mm/min
Pătrundere	0,8 (fină) – 1,5 (grosieră) mm
Caracteristici nume produs	Ø 70 mm
Ø periei D ₁	70 mm
Ø disc D ₂	76 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Suprafață de lucru Ø	70 mm
Ø găurii d ₁	22 cu canal mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	35 mm
Turație recomandată	1900 - 2300 min ⁻¹
Turație maximă	4500 min ⁻¹
Tip produs	Perie rotundă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	Recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	Recomandat		
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
GG(G)	Recomandat		
Umiditate maximă	Recomandat		
Uscat	Indicat în anumite condiții		

Accesorii

Șurub de fixare cu răcire interioară (RI) Pentru Ø dornului 22
mm

575096 22