



Clești pentru coliere cu bandă elastică, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	719965 180
GTIN	4003773081159
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Pe baza cleștelui Cobra® pentru instalatori, forjat în matriță, cu ajustare fină cu opritor. Cu bacuri speciale pentru fixarea colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun; **bacuri cu rotire la 360°**. Clește fosfatat negru.

Avantaj:

Efort redus datorită transmisiei superioare prin pârghie. Deschiderea cheii de până la 80 mm.

Aplicație:

Pentru fixarea sigură a colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun, a colierelor standard, coliere pentru economisire de spațiu și coliere de sârmă, precum și a inelelor cu bandă elastică

Descriere tehnică

Deschiderea	50 mm
Lungimea totală	180 mm
Dimensiune nominală	50 mm
Deschidere	≥ 30 mm
deschidere max.	30 mm
Model mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu ultraperformant, forjat, călit în ulei
Suprafață clește	gri fosfatat

Bacuri cu rotație de 360°	da
Reglare rapidă	da
Tip produs	Clește cu blocare