

Garant**Carotă bimetă, Diametru: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	589010 27
GTIN	4045197158376
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Construcție robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oțel special (bimetă). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet și găuri de antrenare (de la Ø 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinților HSS, geometria dinților și toleranțele de fabricație reduse garantează cea mai bună putere de tăiere și o durabilitate mărită.

- **Dantură Vario 4 / 6 dinți per inch pentru o funcționare fără vibrații.**
- **Adâncime maximă de tăiere pentru toate Ref. 38 mm.**
- **Dinți șlefuiți preciși – Cea mai rapidă debitare cu ferăstrăul și muchii tăiate curate.**

Aplicație:

Pe mașini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau mașini de găurit manuale, electrice cu turație corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subțire până la gros, cu suprafața piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oțel, **oțel superior**, alamă, cupru, fontă, metale ușoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluției pentru lubrifiere mărește durabilitatea (metale).

Recomandare:

Utilizarea de ulei de așchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungește durabilitatea și permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere și carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS. Carote pentru pietre la Cod 788000, 788040, 788050. Carote din carbură pentru oțel la Cod 118400, 118500, 119000.

Descriere tehnică

Turație recomandată INOX	180 min ⁻¹
Turație recomandată oțel	325 min ⁻¹
Diametru	27 mm
Turație recomandată aluminiu	480 min ⁻¹
Dinți per inch	4 / 6
Tip produs	Carote

Accesorii

Dorn de fixare pentru schimbare rapidă Tip 30	589314 30
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589430 6KT
Burghiu de centruire cu carbură Tip 6KT	589432 6KT
Dorn de fixare Tip 30	589310 30