

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 25X28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	40 mm
Lungime cheie L	346 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	36 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	25 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	28 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Chei reglabilă

